


sottobase NASE-1/4-NPT-1-ISO

Codice prodotto: 30426

FESTO

Con configurazione degli attacchi a norma ISO 5599/I e connessione elettrica integrata preassemblata a norma ISO 5599/II. Attacchi laterali.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza	6 mm
Pressione d'esercizio	0 ... 16 bar
Omologazione	UL - Recognized (OL)
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fissaggio sottobase	Con foro passante
Fissaggio valvola	Avvitabile
Attacco servopilotaggio 12	1/8 NPTF
Attacco servopilotaggio 14	1/8 NPTF
Attacco pneumatico 1	1/4 NPTF
Attacco pneumatico 2	1/4 NPTF
Attacco pneumatico 3	1/4 NPTF
Attacco pneumatico 4	1/4 NPTF
Attacco pneumatico 5	1/4 NPTF