


Attuatore oscillante DRQ-63-180-PPV-A

Codice prodotto: 30589
Prodotto in esaurimento

FESTO

Per rilevamento posizioni, con ammortizzazione regolabile e ingranaggio con compensazione di gioco.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	63
Angolo di decelerazione	65 deg
Angolo di oscillazione	180 deg
Tolleranza delle posizioni terminali	4 deg
Ammortizzazione	PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Pignone/cremagliera
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	2,5 ... 10 bar
Frequenza di oscillazione max. a 6 bar	1,1 Hz
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Coppia teorica a 6 bar	37 Nm
Momento di inerzia di massa ammissibile	0,04 kgm ²
Peso	9.500 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Attacco pneumatico	G3/8
Informazioni sui materiali, albero motore	Acciaio per inserti
Informazioni sui materiali, guarnizioni	TPE-U(PU)