


cavo di collegamento

KMC-1-24DC-5-LED

Codice prodotto: 30933

FESTO

Precablato, per magneti C e N1.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicatore stato di commutazione	LED
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M3
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	320 g
Connessione elettrica	Connettore femmina Configurazione attacchi forma A, a norma EN 175301-803
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tutti le connessioni elettriche
Connessione conduttore di protezione	Disponibile
Lunghezza cavo	5 m
Diametro cavo	6 mm
Composizione cavo	3x0,75
Grado di protezione	IP67 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Materiale rivestimento del cavo	PVC
Materiale del corpo	PC
Materiale contatti a innesto	Bronzo