


cavo di collegamento KMC-1-230AC-5

Codice prodotto: 30934

FESTO

Precablato, per magneti C e N1.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Omologazione	Germanischer Lloyd
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M3
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	320 g
Connessione elettrica	Connettore femmina Configurazione attacchi forma A, a norma EN 175301-803
Tensione d'esercizio nominale CA	230 V
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tutti le connessioni elettriche
Connessione conduttore di protezione	Disponibile
Lunghezza cavo	5 m
Diametro cavo	6 mm
Composizione cavo	3x0,75
Grado di protezione	IP67 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Materiale rivestimento del cavo	PVC
Materiale del corpo	PC
Materiale contatti a innesto	Bronzo