


# connettore con cavo KMF-1-24DC-5-LED

Codice prodotto: 30937

FESTO

Precablato, per magneti F.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicatore posizione di commutazione	LED
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M3
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	320 g
Connessione elettrica	Connettore femmina
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Connessione conduttore di protezione	Disponibile
Lunghezza cavo	5 m
Diametro cavo	6 mm
Composizione cavo	3x0,75
Grado di protezione	IP67 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale rivestimento del cavo	PVC
Materiale del corpo	PC POM
Materiale contatti a innesto	Bronzo