


connettore con cavo KME-1-24-2.5-LED

Codice prodotto: 30943

FESTO

Precablato, per valvole ME.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicatore di stato del segnale	LED giallo
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M3
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	135 g
Connessione elettrica 1	Connettore femmina angolare, forma quadrata, 3 poli, Forma C
Connessione elettrica 2	Estremità aperta, 2 conduttori
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	4 A
Connessione conduttore di protezione	Non disponibile
Lunghezza cavo	2,5 m
Caratteristica cavo	Per applicazioni statiche
Raggio min. di curvatura del cavo	52 mm
Diametro cavo	5,2 mm
Tolleranza diametro del cavo	± 0,1 mm
Composizione cavo	2x0,75
Grado di protezione	IP67 A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Materiale rivestimento del cavo	PVC
Materiale del corpo	TPE-U(PU)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale contatti a innesto	Lega di rame placcato argento