


raccordo per tubo protettivo MKGV-23-M32-B

Codice prodotto: 3152612

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	100
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Fissaggio	Con filetto maschio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale raccordo	PA