


Perno oscillante ZNG-80

Codice prodotto: 31758
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Per il fissaggio oscillante centrale dei cilindri DNG, DNGU.](#)
Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2015. Per alternative di prodotto,
[vedere il Support Portal.](#)



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	80
Basato sulla norma	ISO 15552
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	1.296 g
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Informazione sui materiali, fissaggio	Fusione di acciaio inossidabile
Informazioni sui materiali, viti	Acciaio zincato