

# supporto a cerniera LBG-100

Codice prodotto: 31766

FESTO

Per supporto sferico con flangia oscillante SSNG o snodo SGS in caso di cilindri DNGU, DNG, DNC.  
o per supporto sferico con flangia oscillante SNCS o snodo SGS in caso di AEN, ADN, ADNP.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	100
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F5
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	1.375 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Ghisa sferoidale
Materiale perno	Acciaio per inserti
Materiale sistema di blocco	Acciaio armonico