

unità a slitta SPZ-25-25-P-A

Codice prodotto: 32734
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con 2 steli (slitte TWIN), per rilevamento posizioni.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	25 mm
Intervallo fine corsa regolabile/Corsa	10 mm
Diametro pistone	25 mm
Tipo di azionamento attuatore	Slitta
Ammortizzazione	Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, con arresto metallico fisso
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a strisciamento
Costruzione	Guida
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Funzionamento	A doppio effetto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza teorica a 6 bar, in trazione	452 N
Forza teorica a 6 bar, in spinta	452 N
Attacco pneumatico	M5
Material cover	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Material seals	NBR
Material housing	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Material piston rod	Acciaio inossidabile fortemente legato