

nipplo spinato per raccordi KSV-PK-2

Codice prodotto: 33384

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	1,5 mm
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Attacco pneumatico	per tubo con diametro esterno 3 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS