


unità frontale ERMH-8-P-E17-15

Codice prodotto: 3383151

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	8
Costruzione	Modulo rotativo elettromeccanico Con passaggio aria
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Angolo di rotazione	Infinito
Rapporto di trasmissione	30:1
Coppia nominale	0,75 Nm
Precisione di ripetizione	$\pm 0,01^\circ$
Forza assiale max.	200 N
Peso	1.075 g
Durata dell'inserimento	100 %
Corrente nominale, motore	0,31 A
Tipo motore	Servomotore
Diametro nominale	4 mm
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Portata nominale normale	350 l/min
Numero di giri max., uscita	200 1/min
Tensione d'esercizio nominale CA	230 V
Potenza nominale, motore	9,2 W
Corrente di picco	0,61 A
Coppia di ribaltamento max. statica	15 Nm
Coppia di picco	1,8 Nm
Momento di inerzia di massa del carico ammissibile	0,0026 kgm ²
Attacco pneumatico	G1/8
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS