


unità frontale ERMH-11-P-E17-100

Codice prodotto: 3383156

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	11
Costruzione	Modulo rotativo elettromeccanico Con passaggio aria
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Angolo di rotazione	Infinito
Rapporto di trasmissione	30:1
Coppia nominale	1,8 Nm
Precisione di ripetizione	$\pm 0,01^\circ$
Forza assiale max.	300 N
Peso	1.320 g
Durata dell'inserimento	100 %
Corrente nominale, motore	0,74 A
Tipo motore	Servomotore
Diametro nominale	4 mm
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Portata nominale normale	350 l/min
Numero di giri max., uscita	200 1/min
Tensione d'esercizio nominale CA	230 V
Potenza nominale, motore	22,1 W
Corrente di picco	1,5 A
Coppia di ribaltamento max. statica	40 Nm
Coppia di picco	4,5 Nm
Momento di inerzia di massa del carico ammissibile	0,006 kgm ²
Attacco pneumatico	G1/8
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS