


# unità frontale ERMH-11-P-E17-30

Codice prodotto: 3385154

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	11
Costruzione	Modulo rotativo elettromeccanico Con passaggio aria
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Angolo di rotazione	Infinito
Rapporto di trasmissione	30:1
Coppia nominale	1,8 Nm
Precisione di ripetizione	$\pm 0,01^\circ$
Forza assiale max.	300 N
Peso	1.298 g
Durata dell'inserimento	100 %
Corrente nominale, motore	0,74 A
Tipo motore	Servomotore
Diametro nominale	4 mm
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Portata nominale normale	350 l/min
Numero di giri max., uscita	200 1/min
Tensione d'esercizio nominale CA	230 V
Potenza nominale, motore	22,1 W
Corrente di picco	1,5 A
Coppia di ribaltamento max. statica	40 Nm
Coppia di picco	4,5 Nm
Momento di inerzia di massa del carico ammissibile	0,006 kgm <sup>2</sup>
Attacco pneumatico	G1/8
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS