


supporto a cerniera LNG-125

Codice prodotto: 33896

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	125
Basato sulla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso	2.545 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Ghisa sferoidale
Materiale supporto	PA