


# bobina MSFG-12-OD

Codice prodotto: 34410

FESTO

Per tensione continua, senza connettore.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Indicatore posizione di commutazione	No
Tempo min. di eccitazione	10 ms
Durata dell'inserimento	100 %
Valori caratteristici bobina	12 V cc: 4,1 W
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Conformità PWIS	VDMA24364-C1-L
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 40 °C
Coppia di serraggio max., connettore femmina	0,4 Nm
Peso	55 g
Connessione elettrica	3 poli Pin del connettore per MSSD-F
Fissaggio	Con dado zigrinato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale bobina	Duroplast Rame Acciaio
Materiale avvolgimento	Rame