


fissaggio a flangia FNG-200

Codice prodotto: 34479

FESTO

Per cilindro DNG.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	200
Conforme alla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	5.321 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Ghisa sferoidale verniciata
Materiale viti	Acciaio zincato