


unità di guida FENG-100- -GF

Codice prodotto: 34486

FESTO

Con guida a strisciamento, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	100
Corsa	10 ... 500 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a strisciamento
Costruzione	Guida
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza di spostamento	70 N
Aumento di massa per 10 mm di corsa	76 g
Peso a corsa 0 mm	13.420 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	76 g
Baricentro della massa mobile per corsa 0 mm	47 mm
Maggiorazione baricentro della massa mobile per corsa 10 mm	3,6 mm
Fissaggio	Con filetto femmina
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale elemento di guida	Acciaio fortemente legato
Materiale del corpo	Leghe di alluminio anodizzato
Materiale piastra a giogo	Acciaio temprato