


unità di guida FENG-100-200-KF

Codice prodotto: 34532

FESTO

Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	100
Corsa	200 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Guida
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza F_y max.	2.300 N
Forza max. F_y statica	3.120 N
Forza F_z max.	2.300 N
Forza max. F_z statica	3.120 N
Momento M_x max.	198 Nm
Momento statico M_x max.	268 Nm
Momento M_y max.	197 Nm
Momento statico M_y max.	267 Nm
Momento M_z max.	197 Nm
Momento statico M_z max.	267 Nm
Forza di spostamento	40 N
Peso	14.530 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale elemento di guida	Acciaio temprato
Materiale del corpo	Lega di alluminio anodizzato
Materiale piastra a giogo	Acciaio temprato