


# flangia oscillante SNGB-160

Codice prodotto: 34547

FESTO

Adeguate supporto a cerniera LN, LSN.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	160
Basato sulla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso	3.445 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Alluminio pressofuso
Materiale perno	Acciaio zincato
Materiale supporto	Plastica
Materiale disco	Acciaio zincato
Materiale viti	Acciaio zincato
Materiale sistema di blocco	Acciaio armonico, zincato