


Flangia oscillante SNGB-200

Codice prodotto: 34548

FESTO

per cilindri DNG, DNGU, supporto a cerniera abbinato LN, LSN.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	200
Basata sulla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Peso	9.900 g
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazione sui materiali fissaggio	Alluminio pressofuso
Informazioni sui materiali, viti	Acciaio zincato