


Flangia oscillante SSNG-125

Codice prodotto: 34568
Prodotto in esaurimento

FESTO

Con supporto sferico,
per cilindri DNG, DNGU, supporto a cerniera abbinato LBG.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2015. Per alternative di prodotto,
vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	125
Conforme alla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	3.082 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazione sui materiali, fissaggio	Ghisa sferoidale
Informazioni sui materiali, supporto snodo	Acciaio PTFE
Informazioni sui materiali, viti	Acciaio zincato