


ammortizzatore YSR-12-12-C

Codice prodotto: 34572

FESTO

Autoregolante



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	12
Corsa	12 mm
Ammortizzazione	Autoregolante
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rilevamento posizione	Senza
Velocità di impatto max.	3 m/s
Tempo di riposizionamento breve	0,2 s
Tempo di riposizionamento lungo	1 s
Funzionamento	A semplice effetto In spinta
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Corsa di decelerazione	12 mm
Max. forza d'arresto	1.000 N
Consumo max. di energia per corsa	10 J
Consumo max. di energia per ora	36.000 J
Energia residua max.	0,05 J
Forza di riposizionamento	5 N
Peso	74 g
Fissaggio	Con controdado
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Acciaio zincato
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato