

ventosa VASB-100-1/4-NBR

Codice prodotto: 35416

FESTO

Con anello di tenuta OL.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	4 mm
Diametro ventosa	100 mm
Diametro efficace di aspirazione	85 mm
Posizione di collegamento	In alto
Forma della ventosa	Rotonda, soffiato 1,5
Fluido d'esercizio	Aria atmosferica in linea con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	397 N
Forza di bloccaggio alla pressione d'esercizio nominale	397 N
Filettatura di fissaggio	G1/4
Fissaggio ventosa	G 1/4
Attacco per il vuoto	G1/4
Colore	Nero
Durezza Shore	60 +/- 5
Materiale perno filettato	Pressofusione di zinco
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ventosa	NBR