

pistola di soffiaggio a basso consumo LSP-1/4-D

Codice prodotto: 35528

FESTO

Esecuzione in pressofusione



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione di scarico	Soffiatura dosabile
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Portata verso l'atmosfera	120 l/min
Portata nominale normale	120 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Livello di rumorosità	90 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso	240 g
Attacco pneumatico	Filetto femmina G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica