


guarnizione luminosa MV-LD-12-24DC

Codice prodotto: 35558

FESTO

Per elettrovalvole MV.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Indicatore posizione di commutazione	LED
Fissaggio	Su elettrovalvola con vite centrale M3
Peso	1,6 g
Connessione elettrica	Configurazione attacchi forma B, a norma EN 175301-803 A norma DIN EN 175301-803 Forma quadrata MSV
Intervallo tensione d'esercizio CC	12 ... 24 V
Connessione conduttore di protezione	Disponibile
Potenza nominale, guarnizione luminosa	0,05 W
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale del corpo	TPE-U(PU)
Colore	Trasparente