



valvola di inserimento HE-1/4-DB-MINI

Codice prodotto: 3563687

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2024. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Serie	DB
Taglia	Mini
Dimensione modulare	44 mm
Costruzione	Valvola di inserimento
Tipo di azionamento	Manuale
Principio di tenuta	Non metallica
Funzione di scarico	Non strozzabile
Dispositivo antimanomissione	Lucchetto (opzionale)
Azionatore manuale	Nessuno
Tipo di comando	diretto
Funzione valvola	3/2, bistabile
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar
Valore C	6,3 l/sbar
Valore b	0,8
Portata nominale normale	2.300 l/min
Portata nominale normale 2-3	700 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Fissaggio	Montaggio in linea Con foro passante
Peso	66 g
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Materiale spola	POM
Materiale guarnizioni	FPM
Materiale del corpo	PA rinforzato