


# piastra di montaggio VAME-S7-P-N-V14-A

Codice prodotto: 3581412

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio Mpa	0 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - stress da corrosione molto elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP65
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	M5 Configurazione NAMUR
Attacco pneumatico 2	Flangia 1/4 Configurazione NAMUR
Attacco pneumatico 3	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale piastra	Alluminio rivestito con copertura di Ematal