


# raccordo a L a nipplo spinato LCNH-M5-PK-2

Codice prodotto: 35982

FESTO

Orientabile, con corpo allungato, per tubi in plastica PAN, PUN, PP, PU, PR, con anello di tenuta



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	1,3 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Anello di tenuta
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio M5
Attacco pneumatico 2	per tubo con diametro esterno 3 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Acciaio Pressofusione di zinco