

Ventosa VAS-75-1/4-PUR

Codice prodotto: 36140

FESTO

con anello di tenuta OL.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	4 mm
Diametro ventosa	75 mm
Diametro efficace di aspirazione	60 mm
Costruzione	Attacco per il vuoto sul lato superiore rotondo, standard
Fluido di esercizio	Aria atmosferica
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Forza di distacco al 70 % di vuoto	197 N
Filettatura di fissaggio	G1/4
Fissaggio ventosa	G 1/4
Attacco per il vuoto	G1/4
Durezza Shore	62
Informazioni sui materiali, perni filettati	Zinco pressofuso
Informazioni sui materiali, ventosa	TPE-U(PU)