



valvola a leva-rotolo

L-3-M5

Codice prodotto: 3628

FESTO

Con ritorno a vuoto. Funzione non attivata, flusso arrestato.
Questo elemento è idoneo per l'impiego con il vuoto.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2, chiusa, monostabile
Tipo di azionamento	Meccanico
Portata nominale normale	80 l/min
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 8 bar
Costruzione	A otturatore
Diametro nominale	2 mm
Tipo di comando	diretto
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Forza di azionamento	16,5 N
Peso	43 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco pneumatico 1	M5
Attacco pneumatico 2	M5
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco