



regolatore di portata unidirezionale GGO-1/4-3/8

Codice prodotto: 3634

FESTO

Con leva-rotolo e portata base regolabile.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura unidirezionale
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Tipo di azionamento	Meccanico
Elemento di regolazione	Leva-rotolo
Fissaggio	Con foro passante
Portata nominale normale in direzione di strozzatura	950 l/min
Portata nominale normale in direzione di non ritorno	1150 l/min
Pressione d'esercizio	0,03 ... 8 bar 0,43 ... 116 psi
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Peso	400 g
Materiale guarnizioni	NBR