


cilindro a soffiutto

EB-165-125

Codice prodotto: 36491

FESTO

Senza necessità di manutenzione, nessun effetto Stick-Slip.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	165
Diametro di montaggio necessario	180 mm
Corsa	125 mm
Altezza max., In avanzamento	200 mm
Angolo max. di ribaltamento	30 deg
Disassamento max.	20 mm
Altezza min. di montaggio	72 mm
Funzionamento	A semplice effetto
Pressione d'esercizio	0 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Forza di riposizionamento	200 N
Peso	1.500 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Attacco pneumatico	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale soffiutto	NR/BR
Materiale del corpo	Acciaio zincato