


# valvola unidirezionale H-M5

Codice prodotto: 3671

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                     | Valore  |
|--|---|
| Funzione valvola                                   | Funzione antiritorno  |
| Attacco pneumatico 1                               | M5  |
| Attacco pneumatico 2                               | M5  |
| Fissaggio  | Montaggio in linea  |
| Portata nominale normale                           | 115 l/min   |
| Pressione d'esercizio Mpa                          | 0,04 ... 0,8 MPa  |
| Pressione d'esercizio                              | 0,4 ... 8 bar   |
| Temperatura ambiente                               | -10 ... 60 °C   |
| Materiale del corpo                                | Ottone  |
| Fluido d'esercizio                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]   |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Conformità PWIS                                    | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura del fluido                             | -10 ... 60 °C   |
| Avvertenza sul materiale                           | Conforme a RoHS   |
| Materiale guarnizioni                              | NBR   |