


kit di copertura EASC-E10-120

Codice prodotto: 3790896

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	120
Posizione di montaggio	Orizzontale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso	4,850 g
Materiale copertura	Acciaio inossidabile fortemente legato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS