


Utensile di presa adattivo DHAS-GF-60-U-BU

Codice prodotto: 3998967

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	60
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1a
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	10 ... 50 °C
Peso	7 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale ganasce di bloccaggio	TPE-U(PU)