



indicatore di pressione OH-22-RT

Codice prodotto: 4131

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio	1,4 ... 8 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 45 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 45 °C
Peso	25 g
Fissaggio	Per montaggio a pannello in diametro 22,5
Attacco pneumatico	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS