


# kit assiale EAMM-A-T42-60P

Codice prodotto: 4133487

★ Core product range

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                | Valore                |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza nominale            | 48 mm                 |
| Posizione di montaggio        | Qualsiasi             |
| Numero di giri max.           | 8.000 1/min           |
| Conformità PWIS               | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura di stoccaggio     | -25 ... 60 °C         |
| Umidità relativa dell'aria    | 0 - 95 %              |
| Grado di protezione           | IP40                  |
| Temperatura ambiente          | -10 ... 60 °C         |
| Momento d'inerzia di massa    | 3,2 kgmm <sup>2</sup> |
| Coppia trasferibile           | 10 Nm                 |
| Peso                          | 330 g                 |
| Codice interfaccia, attuatore | T42                   |
| Codice interfaccia, motore in | 60P<br>60PA           |
| Avvertenza sul materiale      | Conforme a RoHS       |