



valvola pneumatica VL/O-3-PK-3X2

Codice prodotto: 4245

FESTO

A seconda della scelta degli attacchi, funzione normalmente aperta o normalmente chiusa.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2, aperta, monostabile
Portata nominale normale	100 l/min
Pressione d'esercizio	0 ... 8 bar
Costruzione	A otturatore
Diametro nominale	2,5 mm
Tempo di commutazione, disazionamento	50 ms
Tempo di commutazione azionamento	12 ms
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Fluido di pilotaggio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	180 g
Fissaggio	Su sottobase Su telaio di montaggio Con foro passante A scelta:
Attacco pneumatico 1	PK-3
Attacco pneumatico 4	PK-3
Attacco pneumatico 5	PK-3
Materiale piastra filettata	Ottone PPS rinforzato
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del corpo	Plastica Pressofusione di zinco