


regolatore di portata unidirezionale GRF-PK-3X2

Codice prodotto: 4566

FESTO

Con sottobase 2n e nipples spinati per tubo diam. Nom. 3.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura unidirezionale
Attacco pneumatico 1	PK-3
Attacco pneumatico 2	PK-3
Elemento di regolazione	Vite a testa zigrinata
Fissaggio	Con foro passante
Portata nominale normale in direzione di strozzatura	45 l/min
Portata nominale normale in direzione di non ritorno	45 l/min
Pressione d'esercizio	0,5 ... 8 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Peso	145 g
Materiale vite di regolazione	Ottone