



valvola a leva basculante

H-5/3-1/4

Codice prodotto: 4577

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/3, chiusa
Tipo di azionamento	Manuale
Portata nominale normale	680 l/min
Pressione d'esercizio Mpa	0,2 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	2 ... 10 bar
Riposizionamento	Molla meccanica
Diametro nominale	7 mm
Principio di tenuta	Non metallica
Tipo di comando	Prepilotato
Direzione di flusso	Non reversibile
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	1.060 g
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Attacco pneumatico 3	G1/4