



indicatore di pressione OH-22-GE

Codice prodotto: 4601

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 45 °C
Peso	25 g
Attacco pneumatico	G1/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS