


# kit assiale EAMM-A-V32-60P

Codice prodotto: 4608750

★ Core product range

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza nominale	55,1 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	10.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	1,03 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasferibile	1,5 Nm
Peso	210 g
Codice interfaccia, attuatore	V32
Codice interfaccia, motore in	60P
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS