

# seniore SKDA-12-AB

Codice prodotto: 4624763

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                | Valore   |
|---|--|
| Intervallo di misurazione della forza         | 0 ... 12 kN  |
| Intervallo di taratura                        | -1 ... 13 kN   |
| Carico limite                                 | 30 kN  |
| Intervallo tensione d'esercizio CC            | 10 ... 30 V  |
| Uscita analogica                              | 4 - 20 mA  |
| Precisione uscita analogica FS                | 0,2 %FS  |
| Materiale del corpo                           | Lega di alluminio per lavorazione plastica<br>Acciaio inossidabile fortemente legato             |
| Avvertenza sul materiale                      | Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice<br>Conforme a RoHS                 |
| Peso  | 0,7 kg   |
| Temperatura ambiente                          | -20 ... 80 °C  |
| Grado di protezione                           | IP67   |
| Connessione elettrica                         | Connettore femmina<br>M12x1<br>4 poli<br>Con codifica A  |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC      | 0 - nessuno stress da corrosione   |
| Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica<br>secondo la direttiva UE RoHS |
| Marchio KC                                    | KC-EMV   |