

# kit parallelo EAMM-U-30-V20-28A-44

Codice prodotto: 4767125

★ Core product range

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	30
Interasse	44 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Rapporto di trasmissione	1:1
Numero di giri max.	3.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento d'inerzia di massa	2,11 kgmm <sup>2</sup>
Coppia di azionamento a vuoto	0,015 Nm
Coppia trasferibile	0,05 Nm
Peso	97 g
Codice interfaccia, attuatore	V20
Codice interfaccia, motore in	28A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS