


# giunto EAMD-16-15-6-8X10

Codice prodotto: 4819883

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	6 mm
Diametro alloggiamento 2	8 mm
Taglia	16
Lunghezza nominale	15 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	10.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	0,355 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasferibile	1,5 Nm
Peso	12,8 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS