


giunto EAMD-21-15-12-8X10

Codice prodotto: 4820335

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	12 mm
Diametro alloggiamento 2	8 mm
Taglia	21
Lunghezza nominale	15 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	10.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	0,45 kgmm ²
Coppia trasferibile	2 Nm
Peso	13,5 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS