

raccordo a T TJK-3/8

Codice prodotto: 4951

FESTO

Con esagono interno e 2 anelli di tenuta



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G3/8
Attacco pneumatico 2	Filetto femmina G3/8
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale vite cava	Alluminio anodizzato
Materiale del corpo	Pressofusione di zinco