


giunto
EAMD-25-22-12-10X12
Codice prodotto: 5029897

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	12 mm
Diametro alloggiamento 2	10 mm
Taglia	25
Lunghezza nominale	22 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	8.000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	3,2 kgmm ²
Coppia trasferibile	9 Nm
Peso	42,1 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS