


# supporto a cerniera LN-40

Codice prodotto: 5148

FESTO

Per il fissaggio oscillante di cilindri DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUT.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Basato sulla norma	ISO 15552 (finora anche VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso	192 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Acciaio temprato